

显微镜电动改造方案

利用我司电动载物台、电动物镜切换器以及完善的Z轴运动机构，推出针对国内外手动显微镜的电动化改造业务，提供简单人性化的操作软件和完善易用的二次开发包，方便客户进行后续的一系列开发。

配置



电动载物台



电动物镜切换器



电动Z轴

	型号一	型号二	型号三
电动载物台	丝杠半闭环	丝杠全闭环	直线电机全闭环
	5 μ m重复精度	1 μ m重复精度	1 μ m重复精度
	50mm~150mm行程		
电动物镜切换器	5孔、两孔之间精度20 μ m以内		
电动Z轴	丝杠全闭环、1 μ m重复精度		

案例



DMI-3000B



BX-53



Nexcope-1000



晨星FL-1000